

Austauschanweisung

Dekontaminations-Lastkraftwagen P (Dekon-LKW P; MAN 10.163 LAEC/L26) BA-Nr. 1013/98, (einschließlich Ausstattung)

entnehmen ■ ■ einfügen

Ausstattung BA-Nr. 1013/98			Austauschsatz BA-Nr. 7096/13 (und andere)		
Ausstattungsgegenstand	Anzahl		Ausstattungsgegenstand	Anzahl	
Kfz-Brief	1				
Schlüsselsatz	1				
<u>bestehend aus:</u>					
Fahrzeugschlüssel	2				
Schlüssel "Kraftstoff"	2				
Schlüssel "Motoröl"	2				
Schlüssel für Staufach	2				
Batterietrennschalter	1				
Kfz-Unterlagen, Satz	1				
<u>bestehend aus:</u>					
Bedienungsanleitung MAN					
Wartungsheft MAN					
Wartungsempfehlung MAN					
Prüfbuch MAN					
Bedienung und Wartung der Ladebordwand					
Prüfbuch Ladebordwand					
Ersatzteile (Set) Ladebordwand					
Bedienungsanleitung Heizung					
Bedienungsanleitung Radio					
Bedienungsanleitung FuG 8 b-1					
Ordner mit Informationen und Bedienungsanleitungen für die Dekontaminationsausstattung	1				
Autocassettenradio	1				
Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1	1				
<u>bestehend aus:</u>					
Halterung					
S/E-Gerät					
Bedienteil					
Handapparat					
Auflage für Handapparat					
Spannungswandler					
Dachantenne					
Warnweste	6				
Warndreieck	1				
Warnleuchte	1				
Kfz-Verbandkasten	1				
Rolltasche mit:	1				
Bordwerkzeug					
Radmutternschlüssel					
Bedienhebel für Wagenheber					
Wagenheber	1				
Unterlegplatte für Wagenheber	1				
Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	1				
Reifendruckmeßgerät	1				
Adapter, 13 - / 7 - polig, für Anhängersteckdose	1				
Adapter, 15 - / 2 x 7 - polig, für Anhängersteckdose	1				

Ausstattung BA-Nr. 1013/98	
Ausstattungsgegenstand	Anzahl

Austauschsatz BA-Nr. 7095/11 (und andere)	
Ausstattungsgegenstand	Anzahl
Übergangsstück Geka-D,	1
Übergangsstück Geka-C,	1
Druckluftadapter für Reifenfüllanschluß	1
Kontaminationsnachweisgerät, in Koffer, mit je: 2 x Batterien (AA) 1 x Ohrhörer 1 x Ersatz Mylar-Folienrahmen + Moosgummi-Dichtung 1 x Schraubendreher Kreuzschlitz PH0 x 60 1 x USB-Datenkabel 1 x Anleitung CoMo-170 FS, Ringbuch 1 x Anleitung Software, Ringbuch 1 x CD: Software & Anleitungen	2
Unterlegplane Duschkabine (3000 x 4000 mm)	1

Die Wasserwannen 1.000 Liter dürfen nicht mehr für den Transport von Trinkwasser benutzt werden. Diese können jedoch - soweit erforderlich - für den Transport kleinteiliger Ausstattungsteile der Dekontaminationsausstattung weiterhin genutzt werden. Eine ggf. Ersatzbeschaffung (Verlust, Beschädigung, sonstiger Untergang) ist jedoch ausgeschlossen.

Hinweis

Die ausgetauschten Teile sind auszusondern und der Verwertung durch die VEBEG GmbH zuzuführen (siehe BBK-Rundschreiben III.6 - 569 - 20 - 7096/13 vom 26.02.2014).